



C18 Haute Ambient Capotages

50 Hz / 60 Hz

Ces ambiances élevées, installées en usine boîtiers intègrent montés à l'intérieur silencieux niveau résidentiel, conçu pour la sécurité et la valeur esthétique sur intégrante base du réservoir de carburant ou double en option mur carburant intégral base du réservoir pour le confinement total du fluide. La construction de ces capotages est extrêmement robuste pour résister à une exposition aux intempéries et offrir une protection contre les conditions climatiques.

L'illustration utilisée peut ne pas correspondre exactement à l'ensemble livré.

Caractéristiques

Construction Robuste Et Hautement Résistante à la Corrosion

- Installés en usine sur la base du réservoir de carburant intégré
- Peinture en poudre polyester cuite au four sans danger pour l'environnement
- Acier galvanisé de 1,6 mm (0,063 in)
- Base saillante sur tous les côtés pour protéger le capotage
- Montants d'angle en thermoplastique d'ingénierie de haute qualité pour plus de protection
- Cadre de levage intégré
- Loquets à compression pour une excellente étanchéité des portes
- Attaches en acier inoxydable zingué ou avec revêtement noir
- Système de silencieux d'échappement pour niveaux
- sonores ultra critiques monté à l'intérieur

Excellent Accès

- Grande entrée de câbles pour une installation plus facile
- Peuvent être utilisés avec un tableau de commande et un disjoncteur montés à l'arrière
- Doubles portes des deux côtés
- Portes à charnières verticales avec barres d'arrêt de porte solides pour les maintenir ouvertes à 135°
- Conduits de vidange d'huile de lubrification et de liquide de refroidissement vers l'extérieur du capotage et robinets de vidange de terminaison
- Couvercle de remplissage du radiateur

Sécurités

- Portes de visite verrouillables permettant un plein accès au tableau de commande et au disjoncteur
- Ventilateur de refroidissement et alternateur de charge de batterie entièrement protégés
- Accès verrouillés aux orifices de remplissage de carburant et d'huile ainsi qu'à la batterie
- Bouton d'arrêt d'urgence monté à l'extérieur
- Conçus pour un levage avec barre d'écartement pour une plus grande sécurité
- Hublot de contrôle du tableau de commande
- Zone de passe-câbles protégée contre les rongeurs


Options

- Peinture Caterpillar Yellow ou blanche
- Base du réservoir de carburant intégré à double paroi pour un confinement total des fluides (carburant, huile et liquide de refroidissement)

Caractéristiques De Fonctionnement Des Capotages

Modèle	kVA	ekW	SB/PP	Niveaux de pression acoustique dBA à pleine charge				Débit D'Air		Température ambiante maxi	
				1m (3,3 ft)		7m (23 ft)					
				75% Charge	100% Charge	75% Charge	100% Charge	(pi³/min)	cfm	°C	°F
50 Hz											
DE605E0	550	440	PP	84	85	76	77	6,1	12925	53	127
	605	484	SB	84	85	76	78	6,1	12925	56	133
DE660E0	600	480	PP	84	85	76	78	6,1	12925	51	124
	660	528	SB	85	86	77	78	6,1	12925	54	129
DE715E0	650	520	PP	85	86	77	78	6,1	12925	49	120
	715	572	SB	85	86	77	79	6,1	12925	52	126
60 Hz											
DE550SE0	625	500	PP	87	88	78	78	7,8	16527	53	127
	688	550	SB	88	88	78	79	7,8	16527	56	133
DE600SE0	681	545	PP	88	88	78	79	7,8	16527	50	122
	750	600	SB	88	88	78	79	7,8	16527	53	127

*Température ambiante mesurée avec le liquide de refroidissement longue durée Cat.



Poids approximatif de l'ensemble de capotage: 5952 kg (13.122 lb). Le poids exact varie selon les options. Le poids du capotage comprend: Haute ambient capotages, le circuit d'échappement, la base et le groupe électrogène.

www.cat.com/electricpower

©2016 Caterpillar
Tous droits réservés.

Les informations contenues dans cette publication peuvent être considérées comme confidentielles. Une certaine discrétion est donc recommandée lors de sa distribution.

Les matériaux et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur "Caterpillar Yellow" et l'habillage commercial "Power Edge", ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.