



A imagem mostrada pode não refletir a configuração real.

Diâmetro – mm (pol)	145 (5.7)
Curso – mm (pol)	162 (6.4)
Cilindrada – L (pol ³)	32.1 (1959)
Taxa de Compressão	15.0:1
Aspiração	TA
Sistema de Combustível	EUI
Tipo de Governador	ADEM™ A4

Emergência 50 Hz kVA (ekW)	Missão Crítica 50 Hz kVA (ekW)	Principal 50 Hz kVA (ekW)	Contínuo 50 Hz kVA (ekW)	Desempenho das Emissões
1100 (880)	1100 (880)	1000 (800)	910 (728)	Otimizado para baixo consumo de combustível ou baixas emissões
1250 (1000)	1250 (1000)	1100 (880)	—	Otimizado para baixo consumo de combustível

Características

Motor Diesel Cat®

- Desenvolvido e otimizado para baixas emissões ou baixo consumo de combustível
- Confiável e consistentes desempenho comprovadas em milhares de aplicações em todo o mundo

Pacote do Grupo Gerador

- Aceita 100% da carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
- Em conformidade com os requisitos de aceitação de carga norma ISO 8528-5 G3
- Confiabilidade verificada por meio da vibração de torção, consumo de combustível, consumo de óleo, desempenho transitório e teste de resistência

Alternadores

- A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um gerador muito grande
- Desenvolvido para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat

Sistema de resfriamento

- Sistemas de arrefecimento disponíveis para operar em temperaturas ambiente de até 50°C (122°F)
- Testado para garantir o resfriamento apropriado do grupo gerador

Painéis de Controle EMCP 4

- Interface e navegação de fácil utilização
- Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
- Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente

Garantia

- Garantia de 24 meses/1.000 horas para capacidades nominais de missão crítica e standby
- Garantia de 12 meses/horas ilimitadas para capacidades nominais principais e contínuas
- A proteção do serviço estendida está disponível para fornecer opções de cobertura estendida

Suporte ao Produto no Mundo

- Os revendedores Cat contam com mais de 1.800 filiais que operam em 200 países
- O revendedor Cat local oferece apoio extensivo pós-venda, incluindo contratos de manutenção e reparos

Financiamento

- A Caterpillar oferece uma gama de produtos financeiros para ajudá-lo a ter êxito por meio da excelência em serviços financeiros
- As opções incluem empréstimos, arrendamento financeiro, arrendamento operacional, capital de giro e linha de crédito rotativo
- Entre em contato com o revendedor Cat local quanto à disponibilidade em sua região

Equipamentos Opcional e Padrão

Motor

Filtro de Ar

- ☐ Elemento único
- ☐ Elemento duplo
- ☐ Serviço pesado

Silenciador

- ☐ Grau industrial (15 dB)

Partida

- ☐ Baterias padrão
- ☐ Baterias em tamanho maior
- ☐ Motores de partida elétricos padrão
- ☐ Motor de partida elétrico duplo
- ☐ Aquecedor da camisa de água do motor

Alternador

Tensão de Saída

- ☐ 400 V ☐ 3.300 V
- ☐ 415 V

Aumento de Temperatura (mais de 40°C ambiente)

- ☐ 150°C
- ☐ 125°C/130°C
- ☐ 105°C
- ☐ 80°C

Tipo de Enrolamento

- ☐ Enrolamento aleatório
- ☐ Enrolamento de forma

Excitação

- ☐ Autoexcitado
- ☐ Excitação interna (IE, Internal excitation)
- ☐ Ímã Permanente (PM, Permanent Magnet)

Acessórios

- ☐ Aquecedor anticondensação
- ☐ Monitoramento e proteção da temperatura do estator e do rolamento

Terminação de Energia

Tipo

- ☐ Barra condutora
- ☐ Disjuntor
- ☐ 400 A ☐ 800 A
- ☐ 1.200 A ☐ 1.600 A
- ☐ 2.000 A ☐ 2.500 A
- ☐ 3.000 A ☐ 3.200 A
- ☐ UL ☐ IEC
- ☐ 3 polos ☐ 4 polos
- ☐ Operado manualmente
- ☐ Operado eletricamente

Unidade de Proteção

- ☐ LSI ☐ LSI-G
- ☐ LSIG-P

Fábrica compartimento

- ☐ Proteção contra intempéries
- ☐ Isolamento A som

Acessórios

- ☐ Pacote para clima frio
- ☐ CC de iluminação do sistema
- ☐ Pacote de iluminação CA
- ☐ A lours motorizadas

Tanque de combustível

- ☐ Sub-base
- ☐ 1.000 gal (3.875 L)
- ☐ 2.000 gal (7.570 L)
- ☐ 3.600 gal (13.627 L)

Sistema de Controle

Controlador

- ☐ EMCP 4.2B
- ☐ EMCP 4.3
- ☐ EMCP 4.4

Acessórios

- ☐ Módulo do anunciador local
- ☐ Módulo do anunciador remoto
- ☐ Módulo de E/S de expansão
- ☐ Software de monitoramento remoto

Carregando

- ☐ Carregador de bateria – 10 A

Isolantes de Vibração

- ☐ Borracha
- ☐ Mola
- ☐ Capacidade nominal sísmica

Cat Connect

Conectividade

- ☐ Ethernet
- ☐ Celular

Opções de Garantia Estendidas

Termos

- ☐ 2 anos (principal)
- ☐ 3 anos
- ☐ 5 anos
- ☐ 10 anos

Cobertura

- ☐ Prata
- ☐ Ouro
- ☐ Platina
- ☐ Platina Plus

Equipamento Auxiliar

- ☐ Comutação de transferência automática (ATS, Automatic Transfer Switch)
- ☐ Pannel de comutação com ligação em paralelo
- ☐ Controles com ligação em paralelo

Certificações

- ☐ Certificação sísmica IBC
- ☐ Declaração de Conformidade da UE
- ☐ Conformidade Euroasiática (EAC, Eurasian Conformity)

Observação: Algumas opções podem não estar disponíveis em todos os modelos. As certificações podem não estar disponíveis com todas as configurações do modelo. Consulte a fábrica com relação à disponibilidade.

Desempenho do Grupo Gerador
Baixo Consumo de Combustível

Desempenho	Emergência		Missão Crítica		Principal	
Frequência	50 Hz		50 Hz		50 Hz	
Classificação de potência do grupo gerador (com ventilador)	1000 ekW		1000 ekW		880 ekW	
Potência do grupo gerador com ventilador a fator de potência de 0,8 (com ventilador)	1250 kVA		1250 kVA		1100 kVA	
Desempenho das Emissões	Baixo Combustível		Baixo Combustível		Baixo Combustível	
Número do desempenho	EM0679-00		EM0777-01		EM0745-01	
Consumo de Combustível						
100% de carga com ventilador – L/h (gal/h)	252.3	(66.7)	252.3	(66.7)	220.7	(58.3)
75% de carga com ventilador – L/h (gal/h)	185.5	(49.0)	185.5	(49.0)	164.8	(43.5)
50% de carga com ventilador – L/h (gal/h)	128.4	(33.9)	128.4	(33.9)	116.1	(30.7)
25% de carga com ventilador – L/h (gal/h)	75.0	(19.8)	75.0	(19.8)	68.7	(18.1)
Sistema de Refrigeração						
Restrição do fluxo de ar do radiador (sistema), (pol. Água)	0.12	(0.48)	0.12	(0.48)	0.12	(0.48)
Fluxo de ar do radiador – m³/min (cfm)	1143	(40364)	1143	(40364)	1143	(40364)
Capacidade de refrigeração do motor – L (gal)	55.0	(14.5)	55.0	(14.5)	55.0	(14.5)
Capacidade do líquido arrefecedor do radiador – L (gal)	36.0	(9.0)	36.0	(9.0)	36.0	(9.0)
Capacidade total do líquido de refrigeração – L (gal)	91.0	(23.5)	91.0	(23.5)	91.0	(23.5)
Ar de Admissão						
Vazão da entrada de ar de combustão – m³/min (cfm)	74.2	(2619.0)	74.2	(2619.0)	67.9	(2397.4)
Sistema de Escape						
Temperatura do gás do tubo de escape – °C (°F)	464.6	(868.3)	464.6	(868.3)	440.6	(825.2)
Vazão do gás de escape – m³/min (cfm)	192.9	(6812.8)	192.9	(6812.8)	170.3	(6012.6)
Contrapressão do sistema de escape (máxima permitida) (pol. Água)	6.7	(27.0)	6.7	(27.0)	6.7	(27.0)
Rejeição ao Calor						
Rejeição ao calor da camisa de água do motor – kW (Btu/min)	340	(19353)	340	(19353)	308	(17537)
Rejeição ao calor do escape (total) – kW (Btu/min)	871	(49555)	871	(49555)	752	(42748)
Rejeição ao calor do pós-arrefecedor – kW (Btu/min)	241	(13691)	241	(13691)	196	(11173)
Rejeição de calor para a atmosfera a partir do motor – kW (Btu/min)	139	(7891)	139	(7891)	124	(7058)
Rejeição ao calor do alternador – kW (Btu/min)	52	(2960)	52	(2960)	43	(2448)
Emissões* (Nominal)						
NOx mg/Nm³ (g/hp-h)	2928.1	(5.80)	2928.1	(5.80)	3185.5	(6.15)
CO mg/Nm³ (g/hp-h)	229.6	(0.46)	229.6	(0.46)	209.4	(0.42)
HC mg/Nm³ (g/hp-h)	5.7	(0.01)	5.7	(0.01)	5.6	(0.01)
PM mg/Nm³ (g/hp-h)	11.9	(0.03)	11.9	(0.03)	11.3	(0.03)
Emissões* (Variação Potencial de Local)						
NOx mg/Nm³ (g/hp-h)	3543.0	(7.02)	3543.0	(7.02)	3854.5	(7.45)
CO mg/Nm³ (g/hp-h)	429.3	(0.86)	429.3	(0.86)	391.6	(0.75)
HC mg/Nm³ (g/hp-h)	10.7	(0.02)	10.7	(0.02)	10.5	(0.02)
PM mg/Nm³ (g/hp-h)	23.2	(0.05)	23.2	(0.05)	22.1	(0.05)

*Os níveis de mg/Nm³ são corrigidos para 5% O₂. Entre em contato com o revendedor Cat local para obter mais informações.

Desempenho do Grupo Gerador

Baixo Consumo de Combustível

Desempenho	Emergência		Missão Crítica		Principal		Contínuo	
Frequência	50 Hz		50 Hz		50 Hz		50 Hz	
Classificação de potência do grupo gerador (com ventilador)	880 ekW		880 ekW		800 ekW		728 ekW	
Potência do grupo gerador com ventilador a fator de potência de 0,8 (com ventilador)	1100 KVA		1100 kVA		1000 kVA		910 kVA	
Desempenho das Emissões	Baixo Combustível		Baixo Combustível		Baixo Combustível		Baixo combustível	
Número do desempenho	DM9951-02		EM0447-01		DM9952-05		DM9953-01	
Consumo de Combustível								
100% de carga com ventilador – L/h (gal/h)	226.4	(59.8)	226.4	(59.8)	206.7	(54.6)	189.5	(50.1)
75% de carga com ventilador – L/h (gal/h)	170.3	(45.0)	170.3	(45.0)	155.5	(41.1)	142.8	(37.7)
50% de carga com ventilador – L/h (gal/h)	117.4	(31.0)	117.4	(31.0)	108.5	(28.7)	100.4	(26.5)
25% de carga com ventilador – L/h (gal/h)	69.1	(18.3)	69.1	(18.3)	65.2	(17.2)	60.8	(16.1)
Sistema de Refrigeração								
Restrição do fluxo de ar do radiador (sistema), (pol. Água)	0.12	(0.48)	0.12	(0.48)	0.12	(0.48)	0.12	(0.48)
Fluxo de ar do radiador – m³/min (cfm)	1143	(40364)	1143	(40364)	1143	(40364)	1143	(40364)
Capacidade de refrigeração do motor – L (gal)	55.0	(14.5)	55.0	(14.5)	55.0	(14.5)	55.0	(14.5)
Capacidade do líquido arrefecedor do radiador – L (gal)	36.0	(9.0)	36.0	(9.0)	36.0	(9.0)	36.0	(9.0)
Capacidade total do líquido de refrigeração – L (gal)	91.0	(23.5)	91.0	(23.5)	91.0	(23.5)	91.0	(23.5)
Ar de Admissão								
Vazão da entrada de ar de combustão – m³/min (cfm)	66.0	(2332.0)	66.0	(2332.0)	60.3	(2128.2)	55.9	(1974.0)
Sistema de Escape								
Temperatura do gás do tubo de escape – °C (°F)	508.7	(947.7)	508.7	(947.7)	509.3	(948.7)	503.4	(938.0)
Vazão do gás de escape – m³/min (cfm)	180.1	(6359.7)	180.1	(6359.7)	165.0	(5824.8)	152.0	(5368.7)
Contrapressão do sistema de escape (máxima permitida) (pol. Água)	6.7	(27.0)	6.7	(27.0)	6.7	(27.0)	6.7	(27.0)
Rejeição ao Calor								
Rejeição ao calor da camisa de água do motor – kW (Btu/min)	319	(18167)	319	(18167)	300	(17054)	281	(15996)
Rejeição ao calor do escape (total) – kW (Btu/min)	818	(46518)	818	(46518)	757	(43047)	698	(39684)
Rejeição ao calor do pós-arrefecedor – kW (Btu/min)	181	(10283)	181	(10283)	148	(8412)	125	(7133)
Rejeição de calor para a atmosfera a partir do motor – kW (Btu/min)	120	(6797)	120	(6797)	108	(6150)	102	(5819)
Rejeição ao calor do alternador – kW (Btu/min)	49	(2789)	49	(2789)	43	(2448)	38	(2163)
Emissões* (Nominal)								
NOx mg/Nm³ (g/hp-h)	2966.9	(5.84)	2966.9	(5.84)	2967.7	(5.84)	2914.2	(5.76)
CO mg/Nm³ (g/hp-h)	308.9	(0.61)	308.9	(0.61)	316.8	(0.62)	315.2	(0.63)
HC mg/Nm³ (g/hp-h)	4.0	(0.01)	4.0	(0.01)	7.5	(0.02)	10.9	(0.03)
PM mg/Nm³ (g/hp-h)	14.1	(0.03)	14.1	(0.03)	17.0	(0.04)	18.3	(0.04)
Emissões* (Variação Potencial de Local)								
NOx mg/Nm³ (g/hp-h)	3589.9	(7.07)	3589.9	(7.07)	3590.9	(7.07)	3526.2	(6.97)
CO mg/Nm³ (g/hp-h)	577.6	(1.14)	577.6	(1.14)	592.4	(1.17)	589.4	(1.17)
HC mg/Nm³ (g/hp-h)	7.5	(0.02)	7.5	(0.02)	14.1	(0.03)	20.5	(0.05)
PM mg/Nm³ (g/hp-h)	27.5	(0.07)	27.5	(0.07)	33.1	(0.08)	35.6	(0.09)

*Os níveis de mg/Nm³ são corrigidos para 5% O₂. Entre em contato com o revendedor Cat local para obter mais informações.


Desempenho do Grupo Gerador

Baixas Emissões

Desempenho	Emergência		Missão Crítica		Principal		Contínuo	
Frequência	50 Hz		50 Hz		50 Hz		50 Hz	
Classificação de potência do grupo gerador (com ventilador)	880 ekW		880 ekW		800 ekW		728 ekW	
Potência do grupo gerador com ventilador a fator de potência de 0,8 (com ventilador)	1100 kVA		1100 kVA		1000 kVA		910 kVA	
Desempenho das Emissões	Baixas Emissões		Baixas Emissões		Baixas Emissões		Baixas Emissões	
Número do desempenho	DM9945-04		EM0448-00		DM9946-04		DM9947-03	
Consumo de Combustível								
100% de carga com ventilador – L/h (gal/h)	243.2	(64.2)	243.2	(64.2)	224.2	(59.2)	203.0	(53.6)
75% de carga com ventilador – L/h (gal/h)	184.1	(48.6)	184.1	(48.6)	168.1	(44.4)	154.9	(40.9)
50% de carga com ventilador – L/h (gal/h)	1260	(33.3)	1260	(33.3)	115.2	(30.4)	106.1	(28.0)
25% de carga com ventilador – L/h (gal/h)	70.9	(18.7)	70.9	(18.7)	65.9	(17.4)	61.5	(16.2)
Sistema de Refrigeração								
Restrição do fluxo de ar do radiador (sistema), (pol. Água)	0.12	(0.48)	0.12	(0.48)	0.12	(0.48)	0.12	(0.48)
Fluxo de ar do radiador – m³/min (cfm)	1143	(40364)	1143	(40364)	1143	(40364)	1143	(40364)
Capacidade de refrigeração do motor – L (gal)	55.0	(14.5)	55.0	(14.5)	55.0	(14.5)	55.0	(14.5)
Capacidade do líquido arrefecedor do radiador – L (gal)	36.0	(9.0)	36.0	(9.0)	36.0	(9.0)	36.0	(9.0)
Capacidade total do líquido de refrigeração – L (gal)	91.0	(23.5)	91.0	(23.5)	91.0	(23.5)	91.0	(23.5)
Ar de Admissão								
Vazão da entrada de ar de combustão – m³/min (cfm)	76.0	(2684.6)	76.0	(2684.6)	72.0	(2541.4)	65.4	(2311.0)
Sistema de Escape								
Temperatura do gás do tubo de escape – °C (°F)	509.2	(948.6)	509.2	(948.6)	501.1	(934.0)	500.2	(932.4)
Vazão do gás de escape – m³/min (cfm)	207.0	(7310.2)	207.0	(7310.2)	193.7	(6839.9)	176.6	(6236.9)
Contrapressão do sistema de escape (máxima permitida) (pol. Água)	6.7	(27.0)	6.7	(27.0)	6.7	(27.0)	6.7	(27.0)
Rejeição ao Calor								
Rejeição ao calor da camisa de água do motor – kW (Btu/min)	312	(17723)	312	(17723)	288	(16392)	266	(15109)
Rejeição ao calor do escape (total) – kW (Btu/min)	951	(54087)	951	(54087)	881	(50080)	801	(45572)
Rejeição ao calor do pós-arrefecedor – kW (Btu/min)	253	(14386)	253	(14386)	223	(12680)	179	(10154)
Rejeição de calor para a atmosfera a partir do motor – kW (Btu/min)	107	(6077)	107	(6077)	107	(6081)	104	(5913)
Rejeição ao calor do alternador – kW (Btu/min)	49	(2789)	49	(2789)	43	(2448)	38	(2163)
Emissões* (Nominal)								
NOx mg/Nm³ (g/hp-h)	1937.6	(4.11)	1937.6	(4.11)	1850.7	(3.95)	1861.1	(3.95)
CO mg/Nm³ (g/hp-h)	100.5	(0.22)	100.5	(0.22)	77.2	(0.17)	100.0	(0.21)
HC mg/Nm³ (g/hp-h)	11.4	(0.03)	11.4	(0.03)	15.1	(0.04)	16.8	(0.04)
PM mg/Nm³ (g/hp-h)	11.6	(0.03)	11.6	(0.03)	9.8	(0.03)	10.6	(0.03)
Emissões* (Variação Potencial de Local)								
NOx mg/Nm³ (g/hp-h)	2344.4	(4.98)	2344.4	(4.98)	2239.3	(4.78)	2252.0	(4.78)
CO mg/Nm³ (g/hp-h)	188.0	(0.41)	188.0	(0.41)	144.3	(0.31)	187.0	(0.40)
HC mg/Nm³ (g/hp-h)	21.5	(0.05)	21.5	(0.05)	28.5	(0.07)	31.7	(0.08)
PM mg/Nm³ (g/hp-h)	22.5	(0.06)	22.5	(0.06)	19.0	(0.05)	20.7	(0.05)

*Os níveis de mg/Nm³ são corrigidos para 5% O₂. Entre em contato com o revendedor Cat local para obter mais informações.

Pesos e Dimensões



Emergência 50 Hz kVA (ekW)	Missão Crítica 50 Hz kVA (ekW)	Principal 50 Hz kVA (ekW)	Contínuo 50 Hz kVA (ekW)	Dim "A" mm (pol)	Dim "B" mm (pol)	Dim "C" mm (pol)	Peso Seco kg (lb)
1100 (880)	1100 (880)	1000 (800)	910 (728)	4168 (164.1)	1695 (66.7)	2162 (85.1)	6785 (14,959)
1250 (1000)	1250 (1000)	1100 (880)	—	4168 (164.1)	1695 (66.7)	2162 (85.1)	6785 (14,959)

Observação: Somente a título de referência. Não use o projeto de instalação. Entre em contato com o revendedor Cat local para obter dimensões e pesos precisos.

Definições de Classificação Nominal

Emergência

Saída disponível com carga variável pela duração da interrupção da fonte de alimentação normal. A saída média de energia é de 70% da capacidade nominal de standby em ekW. A operação comum é de 200 horas por ano, com o uso máximo esperado de 500 horas por ano.

Missão Crítica

Saída disponível com carga variável pela duração da interrupção da fonte de alimentação normal. A saída média de energia é de 85% da capacidade nominal de energia de missão crítica em ekW. A demanda de pico comum de até 100% da capacidade nominal em ekW para até 5% do tempo de operação. A operação comum é de 200 horas por ano, com o uso máximo esperado de 500 horas por ano.

Principal

Saída disponível com carga variável por tempo ilimitado. A saída média de energia é de 70% da capacidade nominal principal em ekW. A demanda de pico comum é de 100% da capacidade nominal principal em ekW com 10% da capacidade de sobrecarga para uso de emergência para no máximo 1 hora em 12. A operação de sobrecarga não pode exceder 25 horas por ano.

Contínuo

Saída disponível sem carga variável por tempo ilimitado. A saída média de energia é de 70 a 100% da capacidade nominal contínua em ekW. A demanda de pico comum é de 100% da capacidade nominal contínua em kW para 100% das horas de operação.

Códigos e Normas Aplicáveis

AS 1359, IBC, IEC 60034-1, ISO 3046, ISO 8528, NEMA MG1-22, NEMA MG1-33, 2014/35/EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU e facilita a conformidade com NFPA 37, NFPA 70, NFPA 99, NFPA 110.

Observação: Os códigos podem não estar disponíveis em todas as configurações de modelos. Consulte o revendedor Cat local para saber sobre a disponibilidade.

Aplicações do Data Center

- Potência do Data Center (DCP, Data Center Power) do ISO 8528-1 compatível por aplicação de DCP da classificação de potência principal do grupo gerador a diesel Cat.
- Todas as capacidades nominais Tier III/Tier IV compatíveis por Tempo de Atividade Requisitos do instituto.
- Todas as capacidades nominais ANSI/TIA-942 compatíveis para data centers com Capacidade Nominal 1 a 4.

Taxas de combustível

As taxas de combustível são baseadas em óleo combustível de 35° API [16°C (60°F)] gravidade com um LHV de 42.780 kJ/kg (18.390 Btu/lb) quando usado a 29°C (85°F) e pesando 838,9 g/litro (7,001 lbs/EUA. gal.)

www.cat.com/electricpower

©2020 Caterpillar

Todos os direitos reservados.

Materiais e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

O Sistema Internacional de Unidades (SI) é usado nesta publicação.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow", A identidade "Power Edge" e Cat "Modern Hex", identidade visual, bem como identidade corporativa e de produto aqui utilizadas, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.