

Cat® 3516C

Grupos Electrógenos Diésel



La imagen que se presenta puede no reflejar la configuración real.

Calibre: mm (pulgada)	170 (6.69)
Carrera: mm (pulgada)	215 (8.46)
Cilindrada: L (pulg ³)	78.1 (4766)
Relación de compresión	14.7:1
Aspiración	TA
Sistema de combustible	EUI
Tipo de regulador	A6E4

Uso Primario-DCP 60 Hz ekW (kVA)	Rendimiento de Emisiones
2045 (2556)	Uso fijo de emergencia solamente conforme a la EPA de EE.UU. (Tier 2)

Características

Motor diésel Cat®

- Cumple con las normas de emisiones para uso fijo de emergencia (Tier 2) de la EPA de EE.UU.
- Rendimiento fiable y probado en miles de aplicaciones en todo el mundo
- Los combustibles alternativos certificados, incluidos el aceite vegetal hidrotratado (HVO), el diésel renovable (RD) y el diésel renovable hidrotratado (HRD), que cumplen con EN 15940 o ASTM D975, se pueden usar o mezclar con diésel EN 590

Paquete de grupo electrógeno

- Aceptan un 100 % de la carga de bloque en un paso
- Cumplen con los requisitos de carga NFPA 110
- Cumple con los requisitos de aceptación de carga de la norma ISO 8528-5 G3
- La fiabilidad se verifica mediante pruebas de vibraciones torsionales, consumo de combustible, consumo de aceite, rendimiento transitorio y de resistencia

Alternadores

- La capacidad superior de arranque del motor reduce la necesidad de generadores de gran tamaño
- Diseñado para ofrecer las mismas características de rendimiento y salida de los motores diésel Cat

Sistema de enfriamiento

- Sistemas de enfriamiento disponibles para operar en temperaturas ambiente de hasta 50 °C (122 °F)
- Probado para garantizar el enfriamiento correcto del grupo electrógeno

Cat Energy Control System (ECS)

- Interfaz y navegación fácil de usar
- Sistema escalable para satisfacer una amplia variedad de requisitos de instalación
- Módulos de expansión y programación específica del sitio para satisfacer requisitos especiales del cliente
- Pantalla táctil gráfica
- Fácilmente actualizable

Garantía

- Garantía de 12 meses o de horas ilimitadas para las clasificaciones uso primario-DCP
- Se dispone de protección de servicio extendida para proporcionar opciones de cobertura extendida

Respaldo al producto en todo el mundo

- Los distribuidores Cat tienen más de 1.800 sucursales de distribuidores que operan en 200 países
- Su distribuidor Cat local ofrece un amplio respaldo posventa que incluye acuerdos de reparación y mantenimiento

Financiamiento

- Caterpillar ofrece una amplia gama de productos financieros que le ayudarán a triunfar gracias a un servicio de excelencia en temas de finanzas
- Las opciones incluyen préstamos, arrendamiento financiero, arrendamiento operativo, capital de trabajo y línea de crédito renovable
- Comuníquese con su distribuidor Cat local para conocer la disponibilidad en su región

Equipo Optativo y Est6ndar

Motor

Filtro de aire

- ☐ Elemento sencillo
- ☐ Elemento doble

Silenciador

- ☐ Grado industrial (15 dB)

Arranque

- ☐ Baterías est6ndar
- ☐ Baterías de sobremedida
- ☐ Motores de arranque el6ctrico est6ndar
- ☐ Motores de arranque el6ctrico de servicio pesado
- ☐ Motores de arranque neum6tico
- ☐ Calentador del agua de las camisas

Alternador

Voltaje de salida

- ☐ 480 V ☐ 6900 V
- ☐ 600 V ☐ 12470 V
- ☐ 4160 V ☐ 13200 V
- ☐ 6300 V ☐ 13800 V
- ☐ 6600 V

Aumento de temperatura (m6s de 40 °C de temperatura ambiente)

- ☐ 150 °C
- ☐ 125 °C/130 °C
- ☐ 105 °C
- ☐ 80 °C

Tipo de devanado

- ☐ Devanado aleatorio
- ☐ Devanado de forma

Excitaci3n

- ☐ Im6n permanente (PM)

Accesorios

- ☐ Calentador anticondensaci3n
- ☐ Monitoreo y protecci3n de la temperatura del estator y del cojinete

Terminal de potencia

Tipo

- ☐ Barra colectora
- ☐ Disyuntor
- ☐ 1.600 A ☐ 2.000 A
- ☐ 2.500 A ☐ 3.000 A
- ☐ 3.200 A ☐ 4.000 A
- ☐ 5.000 A

- ☐ IEC ☐ UL
- ☐ 3 polos ☐ 4 polos
- ☐ Funciona manualmente
- ☐ Funciona el6ctricamente

Unidad de protecci3n contra sobrecorriente

- ☐ LSI ☐ LSI-G
- ☐ LSI-G-P

Sistema de control

Controlador

- ☐ Cat ECS 100
- ☐ Cat ECS 200
- ☐ EMCP 4.4

Accesorios

- ☐ M3dulo anunciador local
- ☐ M3dulo anunciador remoto
- ☐ M3dulo de expansi3n de E/S
- ☐ Software de monitoreo remoto

Carga

- ☐ Cargador de Baterías: 10 A
- ☐ Cargador de Baterías: 20 A
- ☐ Cargador de Baterías: 35 A

Aisladores de vibraci3n

- ☐ Caucho
- ☐ Resorte
- ☐ Clasificaci3n s6smica

Cat Connect

Conectividad

- ☐ Ethernet
- ☐ Celular

Opciones de servicio extendido

T6rminos

- ☐ 2 a6os (cebado)
- ☐ 3 a6os
- ☐ 5 a6os
- ☐ 10 a6os

Cobertura

- ☐ Plata
- ☐ Oro
- ☐ Platino
- ☐ Platino Plus

Equipo auxiliar

- ☐ Interruptor de Transferencia Autom6tica (ATS)
- ☐ Equipo de conmutaci3n en paralelo
- ☐ Controles en paralelo

Certificaciones

- ☐ Clasificaci3n ULC 2200
- ☐ Certificaci3n antis6smica IBC
- ☐ Preaprobaci3n de OSHPD


Nota: Es posible que algunas opciones no est6n disponibles en todos los modelos. Es posible que las certificaciones no est6n disponibles con todas las configuraciones de modelos. Consulte a la f6brica sobre la disponibilidad.

Especificaciones T6cnicas

Rendimiento	Uso Primario-DCP	
Frecuencia	60 Hz	
Clasificación de potencia del grupo electrógeno con ventilador	2045 ekW	
Clasificación de potencia del grupo electrógeno con ventilador a un factor de potencia de 0,8	2556 kVA	
Emisiones	Tier 2 (EPA ESE)	
Posenfriador (circuito separado): °C (°F)	EM6680-01	
Consumo de combustible		
Carga del 100 % con ventilador: L/h (gal/h)	543.6	(143.6)
Carga del 75 % con ventilador: L/h (gal/h)	430.2	(113.6)
Carga del 50 % con ventilador: L/h (gal/h)	312.3	(82.5)
Carga del 25 % con ventilador: L/h (gal/h)	182.8	(48.3)
Sistema de enfriamiento		
Restricción del flujo de aire del radiador (sistema): kPa (pulg agua)	0.12	(0.48)
Flujo de aire del radiador: m³/min (cfm)	2356	(83201)
Capacidad del refrigerante del motor: L (gal)	233.0	(61.6)
Capacidad del refrigerante del radiador: L (gal)	180.0	(47.6)
Capacidad total del refrigerante: L (gal)	413.0	(109.2)
Sistema de Admisión de Aire		
Sistema de flujo de admisión de aire por combustión: m³/min (cfm)	184.7	(6523.4)
Sistema de escape		
Temperatura del gas del tubo de escape vertical: °C (°F)	435.3	(815.6)
Sistema de flujo delos gases de escape: m³/min (cfm)	460.5	(16259.2)
Contrapresión del sistema de escape (máxima permitida): kPa (pulg agua)	6.7	(27.0)
Rechazo de calor		
Rechazo del calor al agua de las camisas: kW (Btu/min)	750	(42626)
Salida de calor al escape (total): kW (Btu/min)	2132	(121263)
Salida de calor al post enfriador: kW (Btu/min)	638	(36308)
Salida de calor a la atmósfera del motor: kW (Btu/min)	146	(8308)
Rechazo del calor del alternador: kW (Btu/min)	94	(5368)
Emisiones* (nominal)		
NOx mg/Nm³ (g/hp-h)	2090.7	(4.72)
CO mg/Nm³ (g/hp-h)	128.0	(0.28)
HC mg/Nm³ (g/hp-h)	47.7	(0.12)
PM mg/Nm³ (g/hp-h)	10.8	(0.03)
Emisiones* (variación potencial del sitio)		
NOx mg/Nm³ (g/hp-h)	2508.9	(5.66)
CO mg/Nm³ (g/hp-h)	230.4	(0.50)
HC mg/Nm³ (g/hp-h)	63.4	(0.16)
PM mg/Nm³ (g/hp-h)	15.1	(0.04)

* Los niveles de mg/Nm³ est6n corregidos al 5 % de O₂. Comuníquese con su distribuidor Cat local para obtener m6s informaci6n.

Pesos y Dimensiones



Altura "A" mm (pulgada)	Altura "B" mm (pulgada)	Altura "C" mm (pulgada)	Peso seco kg (lb)
6800 (267.7)	2339 (92.1)	2997 (118.0)	17 590 (38,780)

Nota: Para referencia solamente. No use para el diseño de la instalación. Comuníquese con su distribuidor Cat local para obtener los pesos y dimensiones precisos.

Definiciones de Las Clasificaciones

Uso primario-DCP

Solo para aplicaciones de centros de datos. Salida de potencia DCP principal disponible con diferentes carga para un tiempo ilimitado. La potencia media no debe exceder el 100 % de la potencia máxima nominal DCP. La demanda máxima típica es el 100 % de la potencia principal de nominal DCP con una capacidad del 10 % sobrecarga para uso en emergencia durante un máximo de 1 hora en 12. sobrecarga operación no puede exceder las 25 horas al año.

Códigos y normas aplicables

AS 1359, ULC 2200 3ª edição, UL 489, UL 869A, IBC, IEC 60034-1, ISO 3046, ISO 8528, NEMA MG1-22, NEMA MG1-33, 2014/35/EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU y facilita el cumplimiento de NFPA 37, NFPA 70, NFPA 99, NFPA 110.

Nota: Las códigos y certificaciones son aplicables dependiendo de la Configuración y, Región a instalarse la unidad. Consulte la disponibilidad con su distribuidor Cat locall.

Aplicaciones del centro de datos

- Cumpla con la normativa ISO 8528-1 (DCP) por clasificación Cat diésel grupo electrógeno de DCP principal.
- Todas las clasificaciones cumplen con los requisitos Tier III/Tier IV del Uptime Institute.
- Todas las clasificaciones cumplen con las normas ANSI/TIA-942 para los centros de datos con Clasificación 1 a Clasificación 4.

Regímenes de combustible

Suministro consumo combustible notificado de acuerdo con la norma ISO 3046-1, basado en el aceite de combustible de 35 °API [16 °C (60 °F)] con una fuerza izquierda de 42.780 kJ/kg (18.390 Btu/lb) cuando se usa a 15°C (59 °F) y con un peso de 850 g/litro (7,0936 lb/gal EE.UU.). Todos los valores consumo combustible consulte nominal potencia del motor.

www.cat.com/electricpower

©2025 Caterpillar

Todos los derechos reservados.

Los materiales y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

En esta publicación se utiliza el sistema internacional de unidades (SI).

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.