


# Cat® 3516E

Alta Densidade de Potência (HPD – High Power Density)  
Grupos Geradores a Diesel



Diâmetro – mm (pol)	170 (6.69)
Curso – mm (pol)	215 (8.46)
Cilindrada – L (pol <sup>3</sup> )	78.1 (4766)
Taxa de Compressão	14.0:1
Aspiração	TA
Sistema de Combustível	EUI
Tipo de Governador	ADEM™ A5

A imagem mostrada pode não refletir a configuração real.

Principal-DCP 50 Hz kVA (ekW)	Desempenho das Emissões
3175 (2540)	Padrão de Emissões Tier 2 Certificado (Estacionário de Emergência do EPA dos EUA)
2950 (2360)	

## Características

### Motor Diesel Cat®

- Padrão de Emissões Tier 2 Certificado (Estacionário de Emergência do EPA dos EUA)
- Confiável desempenho em milhares de aplicações em todo o mundo
- Combustíveis alternativos certificados, incluindo Óleo Vegetal Hidrotreatado (HVO), Diesel Renovável (RD) e Diesel Renovável Hidrotreatado (HRD) que atendem a EN 15940 ou ASTM D975 podem ser usados ou misturados com diesel EN 590

### Pacote do Grupo Gerador

- Aceita 100% da carga de bloco em uma única etapa
- Satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
- Em conformidade com os requisitos de aceitação de carga norma ISO 8528-5 G3
- Confiabilidade verificada por meio da vibração de torção, consumo de combustível, consumo de óleo, desempenho transitório e teste de resistência

### Alternadores

- A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um gerador muito grande
- Desenvolvido para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat

### Sistema de resfriamento

- Sistemas de arrefecimento disponíveis para operar em temperaturas ambiente de até 50°C (122°F)
- Testado para garantir o resfriamento apropriado do grupo gerador

### Cat Energy Control System (ECS)

- Interface e navegação de fácil utilização
- Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
- Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
- Display gráfico touchscreen
- De fácil upgrade

### Garantia

- Garantia de 24 meses/1.000 horas para capacidades nominais de missão crítica e standby
- A proteção do serviço estendida está disponível para fornecer opções de cobertura estendida

### Suporte ao Produto no Mundo

- Os revendedores Cat contam com mais de 1.800 filiais que operam em 200 países
- O revendedor Cat local oferece apoio extensivo pós-venda, incluindo contratos de manutenção e reparos

### Financiamento

- A Caterpillar oferece uma gama de produtos financeiros para ajudá-lo a ter êxito por meio da excelência em serviços financeiros
- As opções incluem empréstimos, arrendamento financeiro, arrendamento operacional, capital de giro e linha de crédito rotativo
- Entre em contato com o revendedor Cat local quanto à disponibilidade em sua região

## Equipamentos Opcional e Padrão

### Motor

#### Filtro de Ar

- Elemento único
- Elemento duplo

#### Silenciador

- Grau industrial (15 dB)
- Grau Residencial (25 dB)
- Grau Crítico (35 dB)

#### Partida

- Baterias padrão
- Baterias em tamanho maior
- Motores de partida elétricos padrão
- Motor de partida elétrico duplo
- Motores de partida a ar
- Aquecedor da camisa de água do motor

### Alternador

#### Tensão de Saída

- 400V  6.900V
- 415V  10.000V
- 3.330V  10.500V
- 6.300V  11.000V
- 6.600V

#### Aumento de Temperatura (mais de 40°C ambiente)

- 150°C
- 125°C/130°C

#### Tipo de Enrolamento

- Enrolamento aleatório
- Enrolamento de forma

#### Excitação

- Excitação interna (IE, Internal excitation)
- Ímã Permanente (PM, Permanent Magnet)

#### Acessórios

- Aquecedor anticondensação
- Monitoramento e proteção da temperatura do estator e do enrolamento

### Terminação de Energia

#### Tipo

- Barra condutora
- Disjuntor
- 5.000A  6.300A
- UL  IEC
- 3 polos  4 polos
- Operado manualmente
- Operado eletricamente

#### Unidade de Proteção

- LSI  LSI-G
- LSI-G-P

### Sistema de Controle

#### Controlador

- Cat ECS 100
- Cat ECS 200
- EMCP 4.4

#### Acessórios

- Módulo do anunciador local
- Módulo do anunciador remoto
- Módulo de E/S de expansão
- Software de monitoramento remoto

### Carregando

- Carregador de bateria – 10 A
- Carregador de bateria – 20 A
- Carregador de bateria – 35 A

### Isolantes de Vibração

- Borracha
- Mola
- Capacidade nominal sísmica

### Cat Connect

#### Conectividade

- Ethernet
- Celular

### Opções de Garantia Estendidas

#### Termos

- 2 anos (principal)
- 3 anos
- 5 anos
- 10 anos

#### Cobertura

- Prata
- Ouro
- Platina
- Platina Plus

### Equipamento Auxiliar

- Comutação de transferência automática (ATS, Automatic Transfer Switch)
- Painel de comutação com ligação em paralelo
- Controles com ligação em paralelo

### Certificações

- Certificação sísmica IBC
- Declaração de Conformidade da UE & GB
- Declaração de Incorporação da UE & GB
- Conformidade Euroasiática (EAC, Eurasian Conformity)
- Laboratório de Telecomunicações da China


**Observação:** Algumas opções podem não estar disponíveis em todos os modelos. As certificações podem não estar disponíveis com todas as configurações do modelo. Consulte a fábrica com relação à disponibilidade.

## Desempenho do Grupo Gerador

Desempenho	Principal-DCP	Principal-DCP
Rotação do Motor	1500 rpm	1500 rpm
Frequência	50 Hz	50 Hz
Classificação de potência do grupo gerador (com ventilador)	2540 ekW	2360 ekW
Potência do grupo gerador com ventilador a fator de potência de 0,8 (com ventilador)	3175 kVA	2950 kVA
Desempenho das Emissões	Tier 2 (EPA ESE)	Tier 2 (EPA ESE)
Número do desempenho	EM5849-01	EM5870-01
<b>Consumo de Combustível</b>		
100% de carga com ventilador – L/h (gal/h)	664.3 (175.5)	635.9 (168.0)
75% de carga com ventilador – L/h (gal/h)	534.4 (141.2)	503.3 (132.9)
50% de carga com ventilador – L/h (gal/h)	361.1 (95.4)	340.1 (89.9)
25% de carga com ventilador – L/h (gal/h)	205.5 (54.3)	194.7 (51.4)
<b>Sistema de Refrigeração</b>		
Restrição do fluxo de ar do radiador (sistema), (pol. Água)	0.12 (0.48)	0.12 (0.48)
Fluxo de ar do radiador – m <sup>3</sup> /min (cfm)	2878 (101635)	2878 (101635)
Capacidade de refrigeração do motor – L (gal)	179.0 (47.3)	179.0 (47.3)
Capacidade do líquido arrefecedor do radiador – L (gal)	202.0 (53.4)	202.0 (53.4)
Capacidade total do líquido de refrigeração – L (gal)	381.0 (100.7)	381.0 (100.7)
<b>Ar de Admissão</b>		
Vazão da entrada de ar de combustão – m <sup>3</sup> /min (cfm)	210.4 (7427.9)	202.6 (7155.0)
<b>Sistema de Escape</b>		
Temperatura do gás do tubo de escape – °C (°F)	491.3 (916.4)	495.2 (923.4)
Vazão do gás de escape – m <sup>3</sup> /min (cfm)	567.0 (20019.9)	549.3 (19395.4)
Contrapressão do sistema de escape (máxima permitida) (pol. Água)	7.0 (28.1)	7.0 (28.1)
<b>Rejeição ao Calor</b>		
Rejeição ao calor da camisa de água do motor – kW (Btu/min)	872 (49617)	822 (46767)
Rejeição ao calor do escape (total) – kW (Btu/min)	2688 (152879)	2635 (149839)
Rejeição ao calor do pós-arrefecedor – kW (Btu/min)	797 (45343)	741 (42144)
Rejeição de calor para a atmosfera a partir do motor – kW (Btu/min)	165 (9400)	165 (9395)
Rejeição ao calor do alternador – kW (Btu/min)	98 (5550)	88 (5010)
<b>Emissões* (Nominal)</b>		
NOx mg/Nm <sup>3</sup> (g/hp-h)	2023.0 (4.38)	1839.1 (4.03)
CO mg/Nm <sup>3</sup> (g/hp-h)	280.0 (0.61)	319.3 (0.70)
HC mg/Nm <sup>3</sup> (g/hp-h)	12.3 (0.03)	12.9 (0.03)
PM mg/Nm <sup>3</sup> (g/hp-h)	12.8 (0.03)	15.7 (0.04)
<b>Emissões* (Variação Potencial de Local)</b>		
NOx mg/Nm <sup>3</sup> (g/hp-h)	2427.7 (5.25)	2207.0 (4.83)
CO mg/Nm <sup>3</sup> (g/hp-h)	504.0 (1.09)	574.8 (1.27)
HC mg/Nm <sup>3</sup> (g/hp-h)	16.3 (0.04)	17.1 (0.04)
PM mg/Nm <sup>3</sup> (g/hp-h)	18.0 (0.05)	22.0 (0.06)

\*Os níveis de mg/Nm<sup>3</sup> são corrigidos para 5% O<sub>2</sub>. Entre em contato com o revendedor Cat local para obter mais informações.

## Pesos e Dimensões



Principal-DCP kVA	Dim "A" mm (pol)	Dim "B" mm (pol)	Dim "C" mm (pol)	Peso Seco kg (lb)
3175	8088 (318.4)	2640 (104.0)	3342 (131.6)	20 707 (45,651)
2950	7954 (313.1)	2640 (104.0)	3342 (131.6)	20 380 (44,930)

**Observação:** Somente a título de referência. Não use o projeto de instalação. Entre em contato com o revendedor Cat local para obter dimensões e pesos precisos.

## Definições de Classificação Nominal

### Principal-DCP

Somente para aplicativos de centros de dados. Saída de potência Prime-DCP disponível com variação carga tempo ilimitado. A potência média não deve exceder 100% da potência principal do DCP nominal kW. O demanda de pico típico é de 100% do nominal kW do DCP principal com capacidade de 10% sobrecarga para uso de emergência por no máximo 1 hora em 12. sobrecarga operação não pode exceder 25 horas por ano.

### Códigos e Normas Aplicáveis

AS 1359, IBC, IEC 60034-1, ISO 3046, ISO 8528, NEMA MG1-22, NEMA MG1-33, 2014/35/EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU e facilita a conformidade com NFPA 37, NFPA 70, NFPA 99, NFPA 110.

**Observação:** Os códigos podem não estar disponíveis em todas as configurações de modelos. Consulte o revendedor Cat local para saber sobre a disponibilidade.

### Aplicações do Data Center

- Em conformidade com a Potência do Centro de Dados (DCP, Data Center Power) ISO 8528-1 Cat diesel grupo gerador classificação prime-DCP.
- Todas as capacidades nominais Tier III/Tier IV compatíveis por Tempo de Atividade Requisitos do instituto.
- Todas as capacidades nominais ANSI/TIA-942 compatíveis para data centers com Capacidade Nominal 1 a 4.

### Taxas de combustível

As taxas de combustível são relatadas de acordo com a ISO 3046-1 e são baseadas no óleo combustível de 35° API [16°C (60°F)], tendo um LHV de 42.780 kJ / kg (18.390 Btu / lb) quando usado a 15°C (59°F) e densidade 850 g / litro (7,0936 lbs / US gal.) Todos os valores de consumo de combustível se referem à potência nominal do motor.

[www.cat.com/electricpower](http://www.cat.com/electricpower)

©2024 Caterpillar

Todos os direitos reservados.

Materiais e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

O Sistema Internacional de Unidades (SI) é usado nesta publicação.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow", A identidade "Power Edge" e Cat "Modern Hex", identidade visual, bem como identidade corporativa e de produto aqui utilizadas, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.