

# Cat® DE88 GC

## Groupes Électrogènes Diesel



### Service de secours & Principale: 50 Hz et 60 Hz



L'illustration peut être différente de la configuration réelle.

Modèle de moteur	Diesel à 4 temps en ligne Cat® C4.4
Alésage x course	105,0 mm x 127,0 mm (4,1 in x 5,0 in)
Cylindrée	4,4 L (268,5 in³)
Taux de compression	17,25:1
Aspiration	Turbocompressé
Système d'injection	En ligne
Régulateur	Mécanique


Modèle	Service de secours		Principale (SRR)	Stratégie en matière d'émissions
	50 Hz kVA (ekW)	60 Hz kVA (ekW)	50 Hz kVA (ekW)	
<b>DE88 GC</b>	88 (70,4)	100 (80,0)	79,2 (63,4)	Faible BSFC

## PERFORMANCES DU GROUPE ÉLECTROGÈNE

Performances	Service de secours		Principale (SRR)
Fréquence	50 Hz	60 Hz	50 Hz
Puissance nominale du groupe électrogène	88 kVA	100 kVA	79,2 kVA
Puissance nominale du groupe électrogène avec un ventilateur ayant un facteur de puissance de 0,8	70,4 ekW	80 ekW	63,4 ekW
Émissions	Faible BSFC		
Numéro de performances	P2516B	P2516A	P2516D
<b>Consommation de carburant</b>			
Capacité du réservoir de carburant, litres (US gal)	149 (39,4)		
Charge de 100% avec ventilateur, L/hr (gal/hr)	20,4 (5,4)	23,8 (6,3)	18,0 (4,8)
Charge de 75% avec ventilateur, L/hr (gal/hr)	15,2 (4,0)	18,0 (4,8)	13,6 (3,6)
Charge de 50% avec ventilateur, L/hr (gal/hr)	10,5 (2,8)	12,7 (3,4)	9,5 (2,5)
<b>Circuit de refroidissement<sup>1</sup></b>			
Débit d'air du radiateur, m³/min, (CFM)	121,2 (4280)	140,4 (4958)	121,2 (4280)
Contenance de liquide de refroidissement totale, L (gal)	13,0 (3,4)		
<b>Air d'admission</b>			
Restriction de l'admission d'air de combustion maxi, kPa, (in. eau)	8,0 (32,1)		
Débit d'admission de l'air de combustion, m³/min, (CFM)	5,1 (180)	6,5 (230)	4,8 (170)
<b>Système d'échappement</b>			
Température des gaz dans le tuyau d'échappement, °C (°F)	580 (1076)	560 (1040)	555 (1031)
Débit des gaz d'échappement, m³/min, (CFM)	13,3 (470)	15,9 (560)	12,5 (441)
Contre-pression dans le circuit d'échappement (maxi acceptable) kPa, (in. eau)	10 (3,0)	15 (4,4)	10 (3,0)
<b>Dégagement de chaleur</b>			
Rejet de la chaleur vers l'eau des chemises, kW (BTU/min)	51 (2900)	57 (3242)	46 (2616)
Rejet de la chaleur vers l'alternateur, kW (BTU/min)	6,7 (381)	7,1 (404)	6,7 (381)
Rejet de la chaleur à l'atmosphère depuis le moteur, kW (BTU/min)	14 (797)	15 (854)	13 (739)
Rejet de la chaleur à l'atmosphère depuis le moteur, kW, (BTU/min)	59 (3358)	71 (4041)	55 (3127)

Alternateur <sup>2</sup>	50 Hz (Service de secours/Principale)			60 Hz (Service de secours)				
	Tensions	380	415	400	480	440	220	380
Capacité de démarrage du moteur à un creux de tension de 30%, skVA	154	183	170	204	172	172	130	154
Courant, ampères	134 / 120	122 / 110	127 / 114	120	131	262	149,5	241
Augmentation de température, °C	150/40	150/40	150/40	130/40	130/40	130/40	163/27	150/40
Taille du châssis	A2137L4							
Excitation	S.E							

## POIDS ET DIMENSIONS



**Nota :** Configuration générale à ne pas utiliser pour l'installation. Voir les plans d'encombrement généraux pour plus de détails.

Dim. « A » mm (in)	Dim. « B » mm (in)	Dim. « C » mm (in)	Poids à sec <sup>#</sup> kg (lb)
2275 (89,6)	1099 (43,3)	1465 (57,7)	1245 (2744,8)

<sup>#</sup>Le poids comprend le générateur standard, le boîtier et la base intégrale du réservoir.

### NORMES ET CODES APPLICABLES:

AS1359, IEC60034-1, ISO3046, ISO8528, NEMA MG1-33, EAC, CE, UKCA.

**Nota:** les codes peuvent ne pas être disponibles dans toutes les configurations de modèle. Veuillez consulter le représentant du concessionnaire Cat local pour vérifier la disponibilité.

**SERVICE DE SECOURS:** sortie disponible avec une charge variable pendant la durée d'interruption de l'alimentation à partir de la source normale. La puissance de secours moyenne fournie correspond à 70% de la puissance nominale de secours. Un fonctionnement type correspond à 200 heures par an, avec une utilisation maximale prévue de 500 heures par an.

**PRINCIPALE (SRR):** Sortie disponible avec une charge variable pendant une durée illimitée. La puissance de sortie moyenne correspond à 70 % de la puissance électrique nominale en service Principale. La demande de pointe type correspond à 100 % de la puissance électrique nominale en service Principale avec une capacité de surcharge de 10 % pour utilisation d'urgence pendant 1 heure sur 12 au maximum. Le fonctionnement en surcharge ne peut excéder 25 heures par an.

### DÉFINITIONS ET CONDITIONS

<sup>1</sup> Pour les fonctionnalités en fonction de la température ambiante et de l'altitude, contacter le concessionnaire Cat. Une restriction (système) de débit d'air a été ajoutée à la restriction existante en usine.

<sup>2</sup> L'élévation de température du générateur est basée sur la norme CEI 60034-1.

**VALEURS NOMINALES:** les valeurs nominales sont établies à partir des conditions de la norme SAE J1349. Ces valeurs nominales s'appliquent également aux conditions des normes ISO 3046.

[www.cat.com/electricpower](http://www.cat.com/electricpower)

©2025 Caterpillar

Tous droits réservés.

Matériaux et spécifications sujets à modification sans préavis.

Le système international d'unités (SI) est utilisé dans cette publication.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.