

Cat® DE715 GC

Grupos electrógenos diésel



En Emergencia: 50 H



La imagen mostrada podría no reflejar la configuración real

Modelo del motor	Cat® C15 En línea 6 de 4 ciclos, diésel
Calibre x carrera	137 mm x 171 mm (5,4 in x 6,8 in)
Desplazamiento	15.2 L (928 in³)
Relación de compresión	16.1:1
Aspiración	Con turbocompresor y postenfriamiento aire a aire
Sistema de inyección de combustible	EUI
Regulador	ADEM™ A4 electrónico – Compatible con clase G3*


Modelo	En Emergencia	Tipo de Emisiones
	50 Hz kVA (ekW)	
DE715 GC	715.0 (572.0)	Bajo BSFC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rendimiento	En Emergencia
Frecuencia	50 Hz
Capacidad de Potencia	715.0
Calificación de potencia de grupo electrógeno con ventilador a factor de potencia de 0,8	572.0
Emisiones	Bajo BSFC
Número de Desempeño	EM5626
Consumo de combustible	
Capacidad del depósito de combustible, litros (US gal)	910 (240.4)
Carga del 100% con ventilador, L/hr (gal/hr)	142.2 (37.6)
Carga del 75% con ventilador, L/hr (gal/hr)	106.7 (28.2)
Carga del 50% con ventilador, L/hr (gal/hr)	73.4 (19.4)
Sistema de Refrigeración¹	
Flujo de aire del radiador, m³/min (CFM)	477 (16845)
Restricción del flujo de aire del radiador (sistema), kPa (pulg. agua)	0.125 (0.5)
Capacidad total de refrigerante, L (gal)	48 (12.7)
Sistema de Aire	
Restricción de entrada de aire de combustión máx., kPa (pulg. agua)	6.22 (25)
Sistema de flujo de admisión de aire de combustión, m³/min, (CFM)	36.82 (2598)
Sistema de Escape	
Temperatura de los gases del tubo de escape vertical, °C (°F)	563.1 (1046)
Sistema de flujo del gas de escape, m³/min (CFM)	109.3 (3860)
Contrapresión del sistema de escape (mínimo permitida), kPa (pulg. agua)	9 (36)
Contrapresión del sistema de escape (máxima permitida), kPa (pulg. agua)	16.67 (67)
Salida de Calor	
Salida de calor al agua almacenada, kW (BTU/min)	194 (11033)
Salida de calor al escape (total), kW (BTU/min)	536 (30482)
Salida de calor a la atmósfera del motor, kW (BTU/min)	43.5 (2474)
Salida de calor a posenfriador, kW (BTU/min)	136 (7734)

Alternador ²			
Voltajes, V	380	415	400
Capacidad de arranque del motor a caída de voltaje del 30%, skVA	1661	2217	1844
Corriente, amperios	994.7	1032.0	1086.3
Aumento de temperatura, °C	150		
Tamaño del bastidor	A3355L41		
Excitación	S.E		

PESOS Y DIMENSIONES



Longitud "A" mm (pulgada)	Profundidad "B" mm (pulgada)	Altura "C" mm (pulgada)	Peso del grupo electrógeno kg (lb)
3328 (131.0)	1540 (60.6)	2187 (86.1)	3907 (8613.4)

Nota: Para referencia solamente. No use para el diseño de la instalación. Comuníquese con su distribuidor Cat local para obtener los pesos y dimensiones precisos.

NORMAS Y CERTIFICACIONES APLICABLES:

AS1359, IEC60034-1, ISO3046, ISO8528, IEC MG1-33, EAC, CE, UKCA.

Nota: Las Normas y Certificaciones son aplicables dependiendo de la Configuración y, Región a instalarse la unidad. Consulte la disponibilidad con su Distribuidor Local Cat.

EN EMERGENCIA: Salida de Potencia disponible con carga Variable durante la interrupción de la fuente de alimentación normal. La potencia de salida en promedio es del 70% de la clasificación de potencia de respaldo o auxiliar. El tiempo de funcionamiento habitual es de 200 horas al año, con uso máximo de 500 horas al año.

CLASIFICACIONES: Las clasificaciones se basan en las condiciones Estándares que establece la norma SAE J1349. Estas clasificaciones también se aplican en las condiciones que indica la norma ISO 3046.

DEFINICIONES Y CONDICIONES

¹ Para conocer las capacidades en diversas altitudes y condiciones ambientales consulte a su distribuidor Cat. La restricción del flujo de aire (sistema) se añade ala restricción existente de la Fabrica.

² El aumento de temperatura del generador está basado en una temperatura ambiente de 27°C según IEC MG1-32.

*Capacidad de clase gobernante según ISO-8528-5. Consulte a su distribuidor Cat local para configuración y clasificación de rendimiento transitorio específica del sitio.